


# connettore maschio SD-SUB-D-ST25

Codice prodotto: 527522

FESTO

a 25 poli, per il collegamento al distributore multipolare MPV-E-E/A-M-12 o CPX-AB-M12-M8-KL.



## Foglio dati

| Caratteristica                     | Valore                                   |
|------------------------------------|--|
| Fissaggio                          | Con foro passante                        |
| Posizione di montaggio             | Qualsiasi                                |
| Peso                               | 51 g                                     |
| Connessione elettrica              | a 25 poli<br>Connettore maschio<br>Sub-D |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | $\leq 250$ V                             |
| Intervallo tensione d'esercizio CA | $\leq 250$ V                             |
| Carico di corrente ammissibile     | 5 A                                      |
| Raccordo per cavi                  | Pg11                                     |
| Diametro ammissibile del cavo      | 7 ... 12 mm                              |
| Grado di protezione                | IP65                                     |
| Temperatura ambiente               | -20 ... 80 °C                            |
| Conformità PWIS                    | VDMA24364-B2-L                           |
| Avvertenza sul materiale           | Conforme a RoHS                          |
| Materiale del corpo                | PA                                       |
| Materiale guarnizioni              | NBR                                      |
| Materiale contatti a innesto       | Lega di rame<br>dorato                   |