

filtro fine MS6N-LFM

Codice prodotto: 527671

FESTO

Con filettatura NPT.

Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Taglia	6
Costruzione	Filtro in fibra
Grado di filtrazione	0,01 ... 1 µm
Scarico condensa	Automatico Manuale, rotativo Semiautomatico
Pressione d'esercizio	0 ... 20 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica Integrata (tazza metallica)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Indicatore di pressione differenziale	Indicatore ottico Con sensore di pressione
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale filtro	Fibra borosilicato
Materiale guarnizioni	NBR
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS