

lubrificatore MS6N-LOE

Codice prodotto: 527675

FESTO

Con filettatura NPT.



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | 6 |
| Serie | MS |
| Posizione di montaggio | Verticale +/- 5° |
| Costruzione | Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio |
| Protezione tazza | Tazza protettiva in plastica Integrata (tazza metallica) |
| Pressione d'esercizio | 1 ... 16 bar |
| Portata min. per funzione lubrificatore | 50 l/min |
| Portata nominale normale | 2.500 ... 7.200 l/min |
| Omologazione | c UL us - Recognized (OL) |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Viscosità olio | ISO VG 32 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con accessori A scelta: |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso |