

unità di manutenzione FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

Codice prodotto: 527863


Classic - non utilizzare per nuovi progetti

senza sottobase, senza manometro, scarico semiautomatico della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Serie	D
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Semiautomatico
Costruzione	Filtro-riduttore senza manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità di condensa max.	3 cm ³
Grado di filtrazione	5 µm
Indicazione della pressione	M5 preparato
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Isteresi di pressione max.	0,3 bar
Portata nominale normale	80 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	103 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Materiale del corpo	Legh di alluminio per lavorazione plastica
Materiale tazza	PC