



Unità di manutenzione FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Codice prodotto: 527871
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con piastra filettata, senza manometro, scarico semiautomatico della condensa.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Micro
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Semiautomatico
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Portata nominale normale	140 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-::-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	123 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio A scelta:
Attacco pneumatico 1	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 2	NPT1/8-27
Informazioni sui materiali, corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, tazza	PC