

Filtro-riduttore MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS-Z

Codice prodotto: 529193

FESTO

Massima pressione in uscita 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, bloccaggio manopola di regolazione, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	6
Serie costruttiva	MS
Disp. sicurezza azionamento	Manopola con arresto con lucchetto (accessorio)
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	40 µm
Scarico condensa	manuale rotativo
Costruzione	Filtro riduttore con manometro
Max. quantità di condensa	38 ml
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante con scarico secondario
Protezione tazza	incorporata come tazza metallica
Indicatore di pressione	con manometro
Pressione di esercizio	0,8 ... 20 bar
Campo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Max. isteresi di pressione	0,25 bar
Portata nominale normale	4.500 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	1.087 g
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio a pannello Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, piatto di separazione	POM