


# Filtro MS4-LF-1/8-CRM-Z

Codice prodotto: 529404

FESTO

Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	5 µm
Scarico condensa	manuale rotativo
Costruzione	Filtro in materiale sinterato con separatore centrifugo
Max. quantità di condensa	19 ml
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Pressione di ingresso 1	0 ... 14 bar
Portata nominale normale	1.000 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	3.7 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	189 g
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, filtro	PE
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC