


Lubrificatore MS6-LOE-3/8-R-Z

Codice prodotto: 529784

FESTO

tazza in plastica con protezione in plastica, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	6
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Max. quantità di riempimento olio	75 cm ³
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Pressione di esercizio	1 ... 16 bar
Portata minima per funzione lubrificatore	50 l/min
Portata nominale normale	5.300 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	600 g
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	G3/8
Attacco pneumatico 2	G3/8
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC