


Driver motore SEC-ST-48-6-P01

Codice prodotto: 530069

FESTO

per motore a passi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Modalità operativa controller	Bipolar-Chopper-Driver
Modalità operativa	Passi decimali, 2000 passi/giro
Limitazione di corrente regolabile	0 o 70 mediante commutatore Dip
Impostazione passi	mediante commutatore DIP
Regolazione corrente nominale	Commutatore DIP
Max. frequenza dei passi	40 kHz
Corrente nominale	1,25 ... 6 A
Simbolo CE	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di magazzino	-10 ... 50 °C
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	610 g
Intervallo di lavoro ingresso logico	12 ... 30 V
Connessione elettrica	Morsetto a vite
Tipo fissaggio	con guida profilata