


giunto EAMC-B-15-22-5-5

Codice prodotto: 530085

FESTO

Per attuatore elettromeccanico con motore passo-passo.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|------------------------|
| Diametro alloggiamento 1 | 5 mm |
| Diametro alloggiamento 2 | 5 mm |
| Taglia | 15 |
| Lunghezza nominale | 22 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 12.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 0,13 kgmm ² |
| Coppia trasferibile | 1 Nm |
| Peso | 6 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |