


**giunto**  
**EAMC-65-90-15-24**  
Codice prodotto: 530940

**FESTO**

Per attuatore elettromeccanico con servo-motore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	15 mm
Diametro alloggiamento 2	24 mm
Taglia	65
Lunghezza nominale	90 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	417 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	80 Nm
Peso	535 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS