


cavo di collegamento KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

Codice prodotto: 530942

FESTO

Per adattare la configurazione degli attacchi ZB (M1H) a ZC (M1BH).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzioni supplementari	Riduzione della corrente di ritenuta
Indicatore posizione di commutazione	LED
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Coppia di serraggio	0,25 Nm
Peso	18 g
Connessione elettrica	Connettore femmina angolare / maschio angolare Forma quadrata / Forma quadrata 2 poli / 2 poli
Composizione cavo	2x0,25
Diametro cavo	3,4 mm
Lunghezza cavo	0,2 m
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PA
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo