


Combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:H3N3M1-WP-Z

Codice prodotto: 531098

FESTO

Composto da filtro, riduttore di pressione, lubrificatore, piastra di fissaggio a parete. Massima pressione in uscita 12 bar, Filtro da 5 µm, con manometro, tazza in plastica con protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Disp. sicurezza azionamento	Manopola con arresto con lucchetto (accessorio)
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	5 µm
Scarico condensa	manuale rotativo
Costruzione	Riduttore di pressione proporzionale con manometro Filtro standard Lubrificatore standard a nebbia d'olio
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Indicatore di pressione	con manometro
Campo di regolazione della pressione	1 ... 12 bar
Pressione di ingresso 1	1,5 ... 14 bar
Portata nominale normale	700 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	3.7 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	1.000 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC