


connettore femmina KD4-N-9

Codice prodotto: 531641

FESTO

Autobloccante



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7,4 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.008 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	57 g
Attacco pneumatico 1	N-9
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS