


# connettore femmina KDS6-1/2-A

Codice prodotto: 531649  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Autobloccante, per raccordo di sicurezza a norme ISO 4414  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	10 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,5 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.643 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	BIA TÜV
Coppia di serraggio nominale	32,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Peso	111 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS