


connettore femmina KDS6-CK-9-S

Codice prodotto: 531656
Prodotto in esaurimento

FESTO

Autobloccante, per raccordo di sicurezza a norme ISO 4414, raccordo passante

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	7,4 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,5 ... 12 bar
Portata nominale normale	1.274 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	BIA TÜV
Peso	122 g
Attacco pneumatico 1	CK-9
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS