

# Connettore femmina KD3-1/8-A-R

Codice prodotto: 531659

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	5 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia nominale	5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 15%
Peso prodotto	28 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)