


## connettore maschio KS2-CN-4-S

Codice prodotto: 531664  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per innesto rapido autobloccante, raccordo passante](#)  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto,  
[vedere il Support Portal.](#)



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2,7 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 12 bar
Portata nominale normale	110 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	16 g
Attacco pneumatico 1	CN-4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS