

# Lubrificatore MS4N-LOE-1/8-R

Codice prodotto: 531703

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	4
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Design	Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard
Capacità di olio max.	30 ml
Tazza di protezione	Tazza di protezione in plastica
Pressione di lavoro	1 bar...12 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore	40 l/min
Portata nominale standard	1100 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Viscosità dell'olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	194 g
Tipo di montaggio	Una delle due: Installazione in linea Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	1/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/8 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	PC