



Lubrificatore MS4N-LOE-1/8-R-Z

Codice prodotto: 531705

FESTO

tazza in plastica con protezione in plastica, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensioni | 4 |
| Serie costruttiva | MS |
| Posizione di montaggio | verticale +/- 5° |
| Costruzione | Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio |
| Max. quantità di riempimento olio | 30 ml |
| Protezione tazza | Tazza protettiva in plastica |
| Pressione di ingresso 1 | 1 ... 12 bar |
| Portata minima per funzione lubrificatore | 40 l/min |
| Portata nominale normale | 1.100 l/min |
| Fluido di esercizio | Aria compressa |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Viscosità olio | ISO VG 32 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 194 g |
| Tipo fissaggio | con accessori a scelta: Montaggio in linea |
| Attacco pneumatico 1 | NPT1/8-27 |
| Attacco pneumatico 2 | NPT1/8-27 |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Alluminio pressofuso |
| Informazioni sui materiali, tazza | PC |