

Lubrificatore MS6N-LOE-1/2-R-Z

Codice prodotto: 531714

FESTO

tazza in plastica con protezione in plastica, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	6
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Max. quantità di riempimento olio	75 cm ³
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Pressione di ingresso 1	1 ... 16 bar
Portata minima per funzione lubrificatore	50 l/min
Portata nominale normale	7.200 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata, capacità filtrante 40 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	600 g
Tipo fissaggio	con accessori a scelta: Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 2	NPT1/2-14
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	PC