



Riduttore di pressione MS4N-LRB-1/4-D5-VS-AS-Z

Codice prodotto: 531781

FESTO

per montaggio in batteria, massima pressione in uscita 4 bar, con manometro, bloccaggio manopola di regolazione, attacco P2 sul frontale.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensioni | 4 |
| Serie costruttiva | MS |
| Disp. sicurezza azionamento | Manopola con serratura incorporata |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Costruzione | Valvola di regolazione a membrana a comando diretto con alimentazione pressione passante |
| Funzione regolatore | Pressione in uscita costante con scarico secondario con flusso di ritorno |
| Campo di regolazione della pressione | 0,3 ... 4 bar |
| Pressione di ingresso 1 | 0,8 ... 14 bar |
| Max. isteresi di pressione | 0,25 bar |
| Portata nominale normale | 1.900 l/min |
| Fluido di esercizio | Aria compressa |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 222 g |
| Tipo fissaggio | con accessori a scelta: Montaggio a pannello Montaggio in linea |
| Attacco pneumatico 1 | NPT1/4-18 |
| Attacco pneumatico 2 | NPT1/4-18 |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, sottobase | Alluminio pressofuso |
| Informazioni sui materiali, pannello di comando | POM PA |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | NBR |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Alluminio pressofuso |
| Informazioni sui materiali, membrana | NBR |