

Connettore maschio FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Codice prodotto: 532219

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Altezza	62 mm
Lunghezza	61 mm
Protocollo	CAN
Peso prodotto	60 g
Interfaccia Fieldbus	2x 5 morsetti elastici di trazione
Nota sulla connessione fieldbus	In loop attraverso BUS In - BUS Out
Diametro cavo ammesso	5 mm...10 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 In stato assemblato Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Non condensante
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale ghiera	Ottone
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR