

Snodo SGS-6-32

Codice prodotto: 532693

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 6-32 UNF-2B |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Peso prodotto | 21 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale dell'anello esterno | Ottone |
| Materiale corpo | Acciaio galvanizzato |
| Materiale della pista interna | Acciaio |
| Materiale dado | Acciaio zincato |