

combinazione di filtro fine LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A

Codice prodotto: 532877

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Cartuccia filtro 0,01 µm, con protezione metallica, scarico automatico della condensa, e indicatore della pressione differenziale.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------|--|
| Taglia | Midi |
| Serie | D |
| Posizione di montaggio | Verticale +/- 5° |
| Grado di filtrazione | 0,01 µm 99,9999 % |
| Scarico condensa | Automatico |
| Costruzione | Filtro in fibra |
| Quantità di condensa max. | 43 ml |
| Protezione tazza | Protezione metallica |
| Pressione d'esercizio | 1,5 ... 12 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gas inerti |
| Temperatura del fluido | 1,5 ... 60 °C |
| Contenuto residuo d'olio | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso | 1.429 g |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con accessori |
| Attacco pneumatico 1 | G3/8 |
| Attacco pneumatico 2 | G3/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale filtro | Fibra borosilicato |
| Materiale del corpo | Pressofusione di zinco |
| Materiale tazza | PC |