

cartuccia micro-filtro MS6-LFM-A

Codice prodotto: 532909

FESTO

Per la serie MS. Capacità filtrante 0,01 µm.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	6
Basato sulla norma	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serie	MS
Grado di filtrazione	0,01 µm
Portata normale max. per classe di purezza dell'aria	900 l/min
Portata normale min. per classe di purezza dell'aria	135 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Efficienza frazionaria (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
Efficienza di separazione MPPS	99,95 %
Contenuto residuo d'olio	0,01 mg/m ³