


connessione bus FBA-2-M12-5POL-RK

Codice prodotto: 533118

FESTO

Per PROFIBUS, 2xM12, Reverse Key



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	80 g
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina e maschio, M12x1, a 5 poli, codifica B
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Senza formazione di condensa
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale guarnizioni	NBR