

# raccordo a innesto a L

## QBL-3/8-1/4-U

Codice prodotto: 533298

FESTO

Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono esterno.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	0,177 "
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a L
Dimensioni contenitore	5
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	13,775 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	16,226 ft-lbf
Peso	1,153 oz
Fissaggio	Esagono incassato 11/16
Attacco pneumatico 1	Filettatura esterna 3/8 NPT
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 1/4"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 °F
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Ottone nichelato PBT
Materiale guarnizione filettatura	PTFE
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato