


**giunto**  
**EAMC-42-50-14-20**  
Codice prodotto: 533710

**FESTO**



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Diametro alloggiamento 1	14 mm
Diametro alloggiamento 2	20 mm
Taglia	42
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	138 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS