


# Raccordo a innesto a T

## QST-F-6-4

Codice prodotto: 533870

FESTO

Di riduzione.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Standard
Diametro nominale	5 mm
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Sicurezza alimentare	Conforme alla dichiarazione del produttore
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	22,3 g
Attacco pneumatico 1	Per tubo diametro esterno 6 mm
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 4 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Ottone cromato e nichelato
Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti	FPM
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	FPM