


Raccordo a innesto

QS-F-4

Codice prodotto: 533939

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | Standard |
| Diametro nominale | 3 mm |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 |
| Sicurezza alimentare | Conforme alla dichiarazione del produttore |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Omologazione | Germanischer Lloyd |
| Peso | 14,3 g |
| Attacco pneumatico 1 | Per tubo diametro esterno 4 mm |
| Attacco pneumatico 2 | Per tubo diametro esterno 4 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo | Ottone cromato e nichelato |
| Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti | FPM |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo | FPM |