

silenziatore UC-1/8-50

Codice prodotto: 534219

FESTO

In plastica.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	50
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	1.700 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	59 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso	2,6 g
Attacco pneumatico	G1/8
Materiale inserto silenziatore	PE
Materiale perno filettato	PE
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS