


# scatola per interruttore di finecorsa DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Codice prodotto: 534475

FESTO

Per attuatori oscillanti con interfaccia di montaggio a norme VDI/VDE 3845.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	7 ... 13 mm
Basato sulla norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Funzione elemento di commutazione	Contatto Normalmente Aperto
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Principio di misurazione	Induttivo
Indicatore posizione di commutazione	Sì
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	0 ... 100 mA
Tensione di isolamento	50 V
Corrente di uscita max.	100 mA
Uscita di commutazione	PNP
Resistenza alle scariche elettriche	0,5 kV
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Connessione elettrica	Morsetto a vite
Raccordo per cavi	M20x1,5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale copertura corpo	PC
Materiale zoccolo corpo	ABS+PC
Materiale console	ABS+PC