


# kit sensore di finecorsa DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Codice prodotto: 534476  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per attuatori oscillanti con interfaccia di montaggio a norme VDI/VDE 3845.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	7 ... 13 mm
Basato sulla norma	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Resistenza ai cortocircuiti	No
Funzione elemento di commutazione	Contatto n.c.
Protezione contro l'inversione di polarità	No
Principio di misurazione	Induttivo
Indicatore posizione di commutazione	Sì
Tensione di isolamento	25 V
Potenza di ingresso max.	34 mW
Tensione di ingresso max.	16 V
Corrente di ingresso max.	25 mA
Tensione d'esercizio nominale CC	8 V
Uscita di commutazione	NAMUR
Resistenza alle scariche elettriche	0,5 kV
Grado di imbrattamento	3
ATEX categoria gas	II 2G X
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Probabilità di Failure per Hour in [1/h].	1,07E-07
PFD (Probability of Failure on Demand)	4,69E-04
Corrente di commutazione attenuata	≤ 1 mA
Corrente di commutazione non attenuata	≥ 3 mA
Connessione elettrica	Morsetto a vite
Raccordo per cavi	M20x1,5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale copertura corpo	PC
Materiale zoccolo corpo	ABS+PC
Materiale console	ABS+PC