


connettore maschio FBS-RJ45-8-GS

Codice prodotto: 534494

FESTO

[Per modulo di funzione CPX-FEC...](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	33 mm
Altezza	41 mm
Lunghezza	20 mm
Peso	15 g
Specifiche cavo Ethernet	Tipo: CAT.5 Diametro singolo conduttore: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 a filo sottile
Protezione contro contatti diretti e indiretti	Bassa tensione funzionale con isolamento affidabile (PELV)
Diametro ammissibile del cavo	4 ... 5,4 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 % Senza formazione di condensa
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR