

# filtro-riduttore MS12-LFR

Codice prodotto: 535022

FESTO

Per montaggio in batteria, con filettatura G.



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Serie	MS
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto Manopola con serratura incorporata Con lucchetto (accessorio)
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Costruzione	Filtro-riduttore con manometro
Indicazione della pressione	Con manometro
Isteresi di pressione max.	0,4 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	Leghe di alluminio per lavorazione plastica