


bobina MSFG-24DC-K5-M-EX

Codice prodotto: 535621

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Tempo min. di eccitazione	10 ms
Durata dell'inserimento	100%
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 4,3 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
ATEX categoria gas	II 2G
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	Ex mb II T5
ATEX categoria polvere	II 2D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	Ex tD A21 IP65 T95°C
Certificazione protezione antideflagrante al di fuori della UE	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Temperatura ambiente antideflagrante	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Certificato ente preposto	PTB 03 ATEX 2098 X
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 40 °C
Peso	170 g
Connessione elettrica	Cavo
Lunghezza cavo	5 m
Sezione nominale conduttore	0,75 mm ²
Fissaggio	Con dado zigrinato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, bobina magnetica	Alluminio Resina epossidica Rame Acciaio
Informazioni sui materiali, bobina	Rame