

# Unità di valvole CPA14-ASI-VI

Codice prodotto: 535848

FESTO

Interasse 14 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



## Foglio dati

~ConfIndependentDatasheet

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	2x3/2 aperte/chiusure monostabili 2x3/2 chiuse monostabili 2x3/2 aperte monostabili 5/2, monostabile 5/2, bistabile 5/3, alimentata 5/3, in scarico 5/3 chiusa
Portata nominale normale	600 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 10 bar
Azionamento elettrico	AS-Interface
Max. numero dei posti valvola	8
Numero max. zone di pressione	4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Larghezza	14 mm
Grado di protezione	IP65
Dimensione modulare	14 mm
Tipo di azionamento	elettrico
Tipo di unità di valvole	12
Costruzione	Valvola a spola
Alimentazione pressione di pilotaggio	esterna interna
Composizione unità di valvole	modulare e ampliabile
Indicatore posizione di commutazione	LED
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C