


Sottobase-SET MS12-AQV

Codice prodotto: 537141

FESTO

della serie MS, con filettatura NPT



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Classe di qualità dell'aria 5:7:- a norma DIN ISO 8573-1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	1.300 g
Attacco pneumatico 1	1 1/2 NPT
Attacco pneumatico 2	1 1/2 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR