


blocchetto di collegamento

VABM-B6-E-G12-8

Codice prodotto: 537509

FESTO

Per elettrovalvola VUVB.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	21 mm
Numero max. posti valvola	8
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata	1,5 Nm
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	1.150 g
Attacco servopilotaggio 12/14	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1/2
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, blocchetto di collegamento	Leghe di alluminio per lavorazione plastica