


sottobase
VABS-B6-PB-Q
Codice prodotto: 537519

FESTO

Per servopilotaggio esterno.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	21 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	3 Nm
Peso	22 g
Attacco servopilotaggio 12	M5
Attacco servopilotaggio 14	M5
Attacco pneumatico 1	per cartridge 18 mm
Attacco pneumatico 3	G1/4
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, sottobase	PA rinforzato