



filtra-riduttore LFR-1/8-DB-7-5M-O-MINI-H

Codice prodotto: 537650

FESTO

Pressione in uscita max. 7 bar, senza manometro, capacità filtrante 5 µ.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Larghezza	44 mm
Serie	DB
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Semiautomatico
Costruzione	Filtro-riduttore senza manometro
Funzione regolatore	Con scarico secondario Con flusso di ritorno
Indicazione della pressione	Preparato per G1/8
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Isteresi di pressione max.	0,5 bar
Portata nominale normale	>= 500 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	200 g
Fissaggio	A scelta: Montaggio in linea Con foro passante Con squadretta di fissaggio
Attacco manometro	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, manopola	POM
Informazioni sui materiali, filtro	PE
Informazioni sui materiali, corpo	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, tazza	PC