



unità di manutenzione FRC-1/8-DB-7-5M-MINI

Codice prodotto: 537659

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro da 5 µm.

Con manometro e riduttore di pressione ad azionamento diretto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Larghezza	88 mm
Serie	DB
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Filtro-riduttore-lubrificatore
Grado di filtrazione	5 µm
Funzione regolatore	Con scarico secondario Con flusso di ritorno
Indicazione della pressione	Con manometro
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Isteresi di pressione max.	0,5 bar
Portata nominale normale	>= 400 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gas inerti
Oli approvati	Olio speciale Festo in confezione da 1 litro Codice di ordinazione: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viscosità 32 mm ² /s a 40° C Classe ISO VG 32 a norma ISO 3448
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Viscosità olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	300 g
Fissaggio	A scelta: Montaggio in linea Con foro passante Con squadretta di fissaggio
Attacco manometro	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, manopola	POM
Informazioni sui materiali, filtro	PE
Informazioni sui materiali, corpo	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, tazza	PC