

Modulo elettronico VMPA2-FB-EMG-4

Codice prodotto: 537984

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diagnosi	Eccessivo calo della tensione delle valvole
Numero max di posti valvola	2
Numero massimo di bobine valvola	4
Assorbimento interno di corrente, tensione del carico	23 mA
Assorbimento interno di corrente, tensione di esercizio	8 mA
Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola	99 mA fino a 24 ms
Corrente nominale con riduzione di corrente	18 mA dopo 24 ms
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione (se installata)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	20 g
Materiale corpo	POM
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)