


Cavo di collegamento NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Codice prodotto: 538225

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	4-40 UNC-2B
Peso prodotto	490 g
Collegamento elettrico 1	Connettore femmina sub-D, 25 poli
Collegamento elettrico 2	Estremità aperta, 25 fili
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Lunghezza del cavo	2.5 m
Caratteristiche cavo	Standard
Raggio minimo di curvatura del cavo	105 mm
Diametro cavo	10.5 mm
Struttura del cavo	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67 In stato assemblato
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale corpo	PBT
Materiale ghiera	PA
Materiale guarnizioni	TPE-O