

linea di connessione NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Codice prodotto: 538226

FESTO

Per connessione multipolare su unità di valvole VTUB, con connettore maschio Sub-D, 25 poli.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	4-40 UNC-2B
Peso	910 g
Connessione elettrica 1	Connettore Sub-D, 25 poli
Connessione elettrica 2	Estremità aperta, 25 fili
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Standard
Raggio min. di curvatura del cavo	105 mm
Diametro cavo	10,5 mm
Composizione cavo	20x0,25+5x0,34
Grado di protezione	IP65 IP67 In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PBT
Materiale ghiera	PA
Materiale guarnizioni	TPE-O