


# silenziatore UOM-3/8

Codice prodotto: 538433

FESTO

Per generatori di vuoto.



## Foglio dati

| Caratteristica                             | Valore                                      |
|--|---|
| Tipo di guarnizione sul perno filettato    | Senza guarnizione                           |
| Posizione di montaggio                     | Qualsiasi                                   |
| Costruzione                                | Silenziatore aperto                         |
| Pressione d'esercizio, generatore di vuoto | 0 ... 8 bar                                 |
| Pressione d'esercizio generatore di vuoto  | 0 ... 0,8 MPa<br>0 ... 116 psi              |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC   | 2 - stress da corrosione moderato           |
| Conformità PWIS                            | VDMA24364-B2-L                              |
| Temperatura ambiente                       | 0 ... 60 °C                                 |
| Fissaggio                                  | Avvitabile                                  |
| Peso                                       | 22,7 g                                      |
| Attacco pneumatico                         | G3/8  |
| Materiale inserto silenziatore             | Schiuma PU                                  |
| Materiale perno filettato                  | POM   |
| Materiale del corpo                        | POM   |
| Materiale tubo interno                     | Leghe di alluminio per lavorazione plastica |