

Tubo in plastica PUN-E-12x1,6-SW

Codice prodotto: 538469

FESTO

indicato per attacchi a innesto QS, alta flessibilità, resistente all'idrolisi, resistente ai micro-organismi, omologato per gli alimentari.

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2012.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	80 mm
Diametro interno	8,8 mm
Min. raggio di curvatura	36 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Omologazione per settore alimentare	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,069 kg/m
Colore	nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)