



senso di portata SFE3-F005-L-WQ6-2NB-K1

Codice prodotto: 538524

FESTO

Con display.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Omologazione | C-Tick |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Avvertenza sul materiale | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice |
| Intervallo di misurazione portata, valore iniziale | 0,05 l/min |
| Intervallo di misurazione portata, valore finale | 0,5 l/min |
| Pressione d'esercizio | -0,7 ... 7 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azoto |
| Temperatura del fluido | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Precisione FS | 8 %FS |
| Uscita di commutazione | 2xNPN |
| Funzione di commutazione | Comparatore di finestra Comparatore del valore di soglia |
| Funzione elemento di commutazione | Contatto n.c. Contatto Normalmente Aperto |
| Riproducibilità, valore di commutazione, FS | 1 % |
| Tempo di azionamento | 50 ms |
| Uscita analogica | 1 - 5 V |
| Resistenza di carico | > 50 kOhm |
| Intervallo di visualizzazione | 0,05 ... 0,5 l/min |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 12 ... 24 V |
| Connessione elettrica | Cavo |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Informazioni sui materiali, guaina del cavo | PVC |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Posizione di montaggio | Verticale Orizzontale |
| Attacco pneumatico | QS-6 |
| Peso | 70 g |
| Informazioni sui materiali, corpo | PA |
| Tipo display | 3 1/2 caratteri alfanumerici |
| Grado di protezione | IP40 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |