


## Cursore FKC-25

Codice prodotto: 538715

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	25
Deviazione radiale +/-	2.5 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carico max. ammissibile a breve termine in direzione della forza +/-	3000 N
Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-	1400 N
Peso prodotto	119 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale giunto	Rinforzato con PA
Materiale sul perno a sfera	Acciaio fortemente legato
Materiale piastra	Lega di alluminio battuto